



SPN018

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning U _e	230 - 230 V
Kontinuerlig driftspänning U _c enligt IEC 61643-1	275 V
Spänningsskyddsnivå U _p enligt IEC 61643-1	1,50 kV
Spänningsskyddsnivå U _p L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,5 kV

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	18 mm
Djup	45 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN TT
------------	----------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja