



SPN802

Tekniska egenskaper

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TT TN-S
------------	------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

KravklassIEC 61643	T1 T2
--------------------	----------

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
---------------------------------------------------------	--------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 60 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	95,2 mm
Bredd	142,4 mm
Djup	67 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Indikering av uttjänt produkt
------------------	-------------------------------