



LF325G

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 25A 400VAC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG        |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 10.3 x 38 |

**Prąd elektryczny**

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                                                              | 25 A   |
| Znamionowa zdolność wyłączenia I, przy 500 V AC, zgodnie z normą IEC 60269-2 | 120 kA |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,60 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 500 - 500 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |