



SPN800

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, limp 25 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	75 kA
---	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-C
----------	------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	75 kA
--	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	95,2 mm
Šířka	106,8 mm
Hloubka	67 mm

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Indikace poruchy
-----------	------------------