



SPV325

### SPD Ogranicznik przepięć T2 MOV 3P PV do sys.fotowolt. In=12,5 kA Up≤4kV DC

#### Właściwości techniczne

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

##### Napięcie

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 | 4 kV    |
| Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11                     | 12500 V |

##### Prąd elektryczny

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 12,5 kA |
| Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE                              | 25 kA   |

##### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 89,8 mm |
| Szerokość | 53,4 mm |
| Głębokość | 58,2 mm |

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 80 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Konfiguracja sieci

|              |    |
|--------------|----|
| Rodzaj sieci | DC |
|--------------|----|

##### Sprzęt

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |
|------------------------------------|-----|

##### Rodzaj połączenia

|                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 1,5 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Normy

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa wymagań IEC 61643 | T2 |
|-------------------------|----|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Instalacja, montaż

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 3,60 - 3,60 Nm |
|-----------------------------|----------------|