



EK187

IP40

Thermostat modulaire 3 consignes chauffage eau chaude 230V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC1 2 A

Puissance

Puissance consommée VA 1,50 VA

Mesure

Plage de température 5 - 30 °C

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1,5 - 10 mm²

Equipement

Différence de température de commutation 0,20 K

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Classe d'efficacité énergétique I (1%)

Capacité

Nombre de modules 3

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 52,50 mm

Profondeur 64 mm

Textes

Mode de fonctionnement Modes de fonctionnement : automatique, température permanente

Fonction Avec fonction protection contre le gel

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe

Type de commutation Inverseur, comme NF ou NO

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui