



EK186

IP40



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1 2 A

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος VA 1,50 VA

Μέτρηση

Εύρος θερμοκρασιών -30 - 90 °C

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Πάγα DIN

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1,5 - 10 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 50 °C

Ενεργειακή κλάση I (1%)

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 3

Διαστάσεις

Ύψος 85 mm

Πλάτος 52,50 mm

Βάθος 63 mm

Κείμενο

Λειτουργία 3x επιλογές λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα με ρύθμιση βραχυκυκλωτήρα καλωδίων
Με λειτουργία προστασίας έναντι παγετού

Θερμοκρασία Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας

Λειτουργία διακόπτη Επαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι