



LF304PV

### Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 4A

#### Caractéristiques techniques

##### Fusible

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Caractéristique du fusible | gPV       |
| Taille du fusible          | 10.3 x 38 |

##### Courant électrique

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Courant nominal IN | 4 A |
|--------------------|-----|

##### Puissance

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Puissance dissipée en entrée | 1,84 W |
|------------------------------|--------|

##### Principaux attributs électriques

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 30 kA |
|-----------------------------------------------------|-------|

##### Tension

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Type de tension d'alimentation | DC            |
| Tension nominale               | 1000 - 1000 V |

##### Architecture

|        |   |
|--------|---|
| Courbe | C |
|--------|---|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|