



LF304PV

**Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 4A**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Sicherungscharakteristik | gPV       |
| Sicherungsgröße          | 10.3 x 38 |

**Elektrischer Strom**

|           |     |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 4 A |
|-----------|-----|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1,84 W |
|---------------------------------------|--------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 30 kA |
|-----------------------------------------------|-------|

**Spannung**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Versorgungsspannungsart | DC            |
| Nennspannung            | 1000 - 1000 V |

**Architektur**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Auslösecharakteristik | C |
|-----------------------|---|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |