



LF304PV

**Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 4A**

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Caractéristique du fusible | gPV       |
| Taille du fusible          | 10.3 x 38 |

**Courant électrique**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 4 A |
|-------------------------|-----|

**Puissance**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,84 W |
|-----------------------------------|--------|

**Principaux attributs électriques**

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 30 kA |
|-----------------------------------------------------|-------|

**Tension**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Type de tension d'alimentation | DC            |
| Tension nominale               | 1000 - 1000 V |

**Architecture**

|        |   |
|--------|---|
| Courbe | C |
|--------|---|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |