



LF310G

**Fusível 10x38 gG 10A 500V**

**Características técnicas**

**Fusível**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Características do fusível | gG        |
| Dimensão do fusível        | 10.3 x 38 |

**Corrente elétrica**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

**Potência**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Potência total dissipada em IN | 1 W |
|--------------------------------|-----|

**Principais atributos elétricos**

|                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I <sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Tensão**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
| Tensão nominal                | 500 - 500 V      |

**Arquitetura**

|       |   |
|-------|---|
| Curva | C |
|-------|---|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |