



EE816



## Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI

### Technische Eigenschaften

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

#### Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
----------------------------------	-------------

#### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Abmessungen

Breite	80 mm
Einbautiefe	70 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

#### Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Außenbereich	Ja

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau