



EE816



### Detector pres. 360° encastr. DALI/DSI

#### Características técnicas

##### Deteção

Tipo de sensor	Detetor de presença
Ângulo de deteção	360 - 360

##### Modo de configuração

Temporização	1 Min - 1 h
--------------	-------------

##### Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Dimensões

Largura	80 mm
Profundidade da montagem	70 mm
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

##### Materiais

Cor	Creme
Material	Plástico

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP41
-----------------------	------

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
Adequado para utilização no exterior	Sim

##### Textos

Função	Só pode ser utilizado como unidade individual
Modo de instalação	Com clipe de mola para instalação no teto
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso