



TYFS120_AVANT

Interfejs KNX/IP Secure, REG 1M

Tehničke karakteristike

Oprema

Web server	Ne
------------	----

Napon

Radni napon	24 - 24 V
Radni napon preko busa	21 - 32 V
Vrsta napajanja	DC

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Oprema

Broj kanala	8
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da
-------------------	----

Dimenzije

Broj jedinica širine	1
----------------------	---

Veza

Vrsta priključka/utikača	RJ45
--------------------------	------

Tekst

Vrsta veze	Priključak radnog napona pomoću priključne kleme Sa RJ45 priključkom za Ethernet/IP mreže
------------	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da