



TYFS120_AVANT

IP/KNX GATEWAY SECURE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Διακομιστής Web	Όχι
-----------------	-----

Τάση

Τάση λειτουργίας	24 - 24 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS
---------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	8
------------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	1
-------------------------	---

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	RJ45
----------------	------

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Σύνδεση τάσης λειτουργίας μέσω ακροδέκτη σύνδεσης Με σύνδεση RJ45 για δίκτυα Ethernet/IP
----------------	---

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι