



LSN509

Coupe-circuit 1N 32A 690V L38 1M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	76,50 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	76,90 mm

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant nominal de la cartouche fusible	0,2 A
	1 A
	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,50 W
-----------------------------------	--------

Tension

Tension nominale d'isolation Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Catégorie de surtension selon IEC60947-1	3

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 16 mm ²

Fusible

AT_FuseSize	10 x 38
-------------	---------

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui