




EE600



Projecteur LED 60W avec détecteur infraRouge évolué 220-360° Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection, réglable	220 - 360 °
Avec capteur de lumière	Oui

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 40 °C
------------------------	-------------

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui
--	-----

Éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Détection

Angle de détection horizontal	360 - 360
-------------------------------	-----------

Éclairage

Flux lumineux	3400 lm
---------------	---------

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
----------	---

Code RAL

9010

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----