




3315412045

#### R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe cz

##### Właściwości techniczne

###### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | VGA |
| Liczba połączeń  | 1   |

###### Częstotliwość

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Częstotliwość wideo | 160 MHz |
|---------------------|---------|

###### Materiały

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Kolor                   | Czarny                     |
| Kod RAL                 | 9005                       |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                     |
| Materiał                | Metal<br>Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy                |

###### Wymiary

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 71 mm    |
| Szerokość                   | 71 mm    |
| Głębokość                   | 23,50 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 13 mm    |

###### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

###### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ekranowany              | Tak |
| Z ochroną przeciwpyłową | Nie |

###### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

###### Dodatkowe informacje

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Wyjścia                      | Z wyjściem prostym    |
| Oznaczenie                   | Bez pola opisowego    |
| Płytkę nośną/pierścień nośny | Z pierścieniem nośnym |

###### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |