



LSN431

Corta-circuitos 1P 25A L32 1M c/sinal.

Características técnicas

Dimensões

Altura	76,50 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	76,90 mm

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Intensidade de corrente

Corrente nominal	25 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montagem	Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN	2,90 W
--------------------------------	--------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1	4

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP2X
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 16 mm²
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 16 mm²

Fusível

Dimensão do fusível	8.5 x 31.5
---------------------	------------

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim