



LNH2TM

**Zwieracz nożowy izolowany NHM2 400A styki srebrzone**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|

**Bezpiecznik**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2 |
|---------------------------------|-----|

**Moc**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 5 W |
|----------------------------------------------|-----|

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 58 mm |
| Szerokość | 25 mm |

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |