



HWX030HSA

### Bobine à manque de tension 24-30V AC/DC (UV)

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Consommation à l'appel   | 300 VA |
| Consommation de maintien | 5 VA   |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP4X |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Tension

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CA   | 24 - 30 V |
| Tension circuit de commande en CC   | 24 - 30 V |
| Tension assignée d'isolement        | 480 V     |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V    |

##### Fonctions

|           |     |
|-----------|-----|
| Temporisé | Non |
|-----------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |