



5310429909

## B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna biały

### Właściwości techniczne

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Wysokość                     | 154 mm |
| Szerokość                    | 83 mm  |
| Głębokość                    | 42 mm  |
| Zakres głębokości wbudowania | 37 mm  |

#### Sprzęt

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

#### Instalacja, montaż

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Pozycja montażu/połączenia | Poziomy<br>Pionowy    |
| Sposób montażu             | Montaż powierzchniowy |

#### Akcesoria

|                |     |
|----------------|-----|
| Z pokrywą ramy | Nie |
|----------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż | Do montażu na palnej powierzchni podstawy<br>Do montażu pionowego i poziomego |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### Odpowiednie do

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Berker B.x<br>Berker B.3 / Berker B.7 / Berker S.1 |  |
|----------------------------------------------------|--|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|