



LF308PV

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gPV 8A 1000VDC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | gPV       |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 10.3 x 38 |

**Prąd elektryczny**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Prąd znamionowy In | 8 A |
|--------------------|-----|

**Moc**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Moc rozproszona (we wkładce topikowej) | 2,55 W |
|----------------------------------------|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 30 kA |
|--------------------------------------------------------------------|-------|

**Napięcie**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ napięcia zasilania | DC            |
| Napięcie znamionowe    | 1000 - 1000 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|