



SPN180N

Overspanningsbev. 1-polig 100kA type I+II TT+TN-S (3+1 schakeling), wisselcontact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TT TN-S
--------------	------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	25 kA
-------------------------------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	167 mm
Breedte	35,5 mm
Diepte	67 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	End of life indicator
-------------	-----------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	10 - 50 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	10 - 35 mm ²