



SPN180N

Kombi. svodič přepětí T1+T2, limp 100 kA (10/350), 1-pól pro N-PE se sig.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TT TN-S
----------	------------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	167 mm
Šířka	35,5 mm
Hloubka	67 mm

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Indikace poruchy
-----------	------------------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	10 - 50 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	10 - 35 mm ²