



TX510



KNX e/s Czujnik obecności z portem BCU, 2 kanałowy, p/t

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość montażu	4 - 4 m
Zalecana wysokość montażu	2,5 - 3,5 m

Ustawienia

Minimalny cykl pracy	30 s
----------------------	------

Funkcje

Maksymalny cykl pracy	60 min
-----------------------	--------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	12 mA
--	-------

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
Kąt detekcji w poziomie	360 - 360

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) Poliwęglan (PC)
----------	---

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje załączania, funkcje ściemniania, funkcje sterowania roletami, funkcje wartości nadajnika, funkcje sterowania wymuszonego, funkcje scen, funkcje ogrzewania oraz funkcje czasowe, tryb 2-kanałowy
Montaż	Do montażu sufitowego w puszkach n/t 60 lub puszkach p/t do ścianach kartonowo-gipsowych

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak