




SPN023N

SPD Moduł wymienny T3 MOV 2P sieć TN-S In=3kA MOV

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 - 230 V
Ciągłe napięcie robocze U_C zgodnie z IEC 61643-1	255 V
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,50 kV
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1250 V

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE	5 kA

Wymiary

Wysokość	46,8 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	62,7 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S TT
--------------	------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T3
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------