



WXH200



IP20

Gardien de cuisine 3phase

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	400 - 400 V
--------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2 VA
-------------------------------------	------

Raccordement

Section du conducteur	2.50 - 2.50 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Dimensions

Hauteur	113 mm
Largeur	239 mm
Profondeur	42 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 35 °C
------------------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Fonction	Surveillance des activités de la cuisinière en matière de température, mouvement et consommation de courant Détection de fuites d'eau (en option) Signalisation optique et acoustique en cas d'alarme
Mode de montage	Cookguard: pour montage encastré, en saillie ou intégré; unité de détection: pour fixation par vis ou par adhésif Montage de l'unité de détection au mur ou sous la hotte d'aspiration
Type de raccordement	Avec bornes à vis (doubles pour le câblage)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui