



WXH200



Gardien de cuisine 3phase

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 400 - 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 2 VA

Raccordement

Section du conducteur 2.50 - 2.50 mm²

Dimensions

Hauteur 113 mm

Largeur 239 mm

Profondeur 42 mm

Conditions d'utilisation

Température de service 5 - 35 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Textes

Fonction	Surveillance des activités de la cuisinière en matière de température, mouvement et consommation de courant Détection de fuites d'eau (en option) Signalisation optique et acoustique en cas d'alarme
Mode de montage	Cookguard: pour montage encastré, en saillie ou intégré; unité de détection: pour fixation par vis ou par adhésif Montage de l'unité de détection au mur ou sous la hotte d'aspiration
Type de raccordement	Avec bornes à vis (doubles pour le câblage)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui