



SPN080N

Steekelement 25 kA type I voor SPN802x

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN
--------------	----

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	25 kA
-------------------------------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	113,4 mm
Breedte	35,5 mm
Diepte	64,2 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	Optisch
-------------	---------