



SPN080N

**Steekelement 25 kA type I voor SPN802x**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

**Netwerkconfiguratie**

Type stelsel TN

**Samenstelling**

Met meldcontact Nee

**Normen**

Vereistenklasse IEC 61643 T1  
T2

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Stroom / temperatuur**

Max. ontlading (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/N-PE 25 kA

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

**Afmetingen**

Hoogte 113,4 mm

Breedte 35,5 mm

Diepte 64,2 mm

**Bediening en signalering**

Signaallamp Optisch