



SPN118

Overspanningsbeveiliging 1-polig type II steek TT-net N-PE

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	255 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11	1,50 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom I _n 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	18 mm
Diepte	67 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 60 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TT
--------------	----

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM
----------------	----------------