



SPN118

Svodič přepětí T2 pro N-PE, In 20 kA (8/20), 1 pól.

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Napětí

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Trvalé provozní napětí U_c podle IEC 61643-1	255 V
Úroveň napětové ochrany U_p podle IEC 61643-1	1,50 kV
Úroveň napětové ochrany U_p L-PE/N-PE podle IEC 61643-11	1,50 kV

Elektrický proud

Jmenovitý vybíjecí proud I_n 8-20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Maximální vybití (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	67 mm

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 60 °C
------------------	-------------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TT
----------	----

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	3,60 - 3,60 Nm
----------------------------	----------------