



HEW630DE

**Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P630,3P3D,400A,70kA relé TM reg**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	630 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	70 kA
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)	100 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	100 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	70 kA
Poder de corte último Icu a 660V AC (EN 60947-2)	12 kA
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)	12 kA
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	687,30 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	673,40 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	659,20 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	644,80 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	630 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	614,90 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	599,30 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	583,40 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	567 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	550,10 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	532,70 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	514,70 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	496,10 A

**Arquitectura**

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Sin neutro

**Disparo**

Tiempo de respuesta al disparar	10 ms
---------------------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

**Funciones**

Unidad de disparo	TM A/A.
-------------------	---------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	145,2 W
--	---------

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

**Configuración**

	0,63
	0,8
	1

**Cable**

Material de cable	Cobre Aluminio
-------------------	-------------------

---

**Compatibilidad**

Compatible con RDC AOB	Sí
Adecuado para perfil DIN	No
Adecuado para cuadro de distribución	Sí

**Dimensiones**

Dimensiones	260 x 140 mm
Altura	260 mm
Anchura	140 mm
Profundidad	150 mm
Puente de conexión inferior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)	10 mm 12 mm 32 mm
Puente de conexión superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)	10 mm 12 mm 32 mm

**Instalación, montaje**

Posición de montaje/conexión	Frontal
Par de apriete nominal	18 - 18 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	18 - 18 Nm
Par de apriete nominal del terminal superior	18 - 18 Nm

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí