




EE811



**Präsenzmelder Aufbau 2 Kanäle mit Unterputz Schalteinsatz**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 - 30 Min
----------------------------------	------------

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1200 lx
-------------------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Breite	100 mm
Empfohlene Montagehöhe	2.5 - 3.5 m

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
Werkstoff	Kunststoff

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP41
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Texte**

Funktion	Verknüpfung mit Präsenzmeldern 1-Kanal zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Für Deckenmontage (auch Auf 60er Einbaudose)