




EE811



Aanwezigheidsmelder 360° 2 kanaals

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Uitvoering sensor	Aanwezigheidsmelder

Instellingen

Tijdvertraging	1 - 30 Min
----------------	------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1200 lx
--------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	100 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP41
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktmontage
---------------	------------------------------------

Teksten

Functie	Koppeling met aanwezigheidsmelder 1-kanaals voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Voor plafondmontage