



SPN900

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, limp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C, MOV

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-C
----------	------

Elektrický proud

Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	160 A
---	-------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
---------------	------------------

Elektrický proud

Impulsní proud blesku limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA
---	---------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
--------------------------------------	----

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Napětí

Úroveň napětové ochrany U _p podle IEC 61643-1	1,50 kV
--	---------

Trvalé provozní napětí U _c podle IEC 61643-1	275 V
---	-------

Provozní napětí AC	230 - 400 V
--------------------	-------------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	58 mm
-------	-------

Šířka	82 mm
-------	-------

Hloubka	98 mm
---------	-------

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano
--------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	3 - 4,5 Nm
----------------------------	------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------