



MZ527N

Додатковий сигнальний контакт 230В/3,5А, 400В/2А, 2НВ

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	1 А
Номинальний струм 230 В AC15	3,50 А

Ємність

Кількість модулів	0,50
-------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	2.5 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	690 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	6000 V

Частота

Частота	40 - 60 Hz
---------	------------

Витривалість

Кількість механічних процесів	10000
-------------------------------	-------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	5000
---------------------------------------	------

Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-25 - 80 °C
--	-------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,20 W
--	--------

Розміри

Ширина	9 mm
Глибина	68 mm

Обладнання

Кількість контактів INV	0
Кількість контактів NC	0

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Зображення та малюнки

