



SPN018

Steekelement 1-polig gasontladingsafleider, reserve

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	275 V
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-11	1,5 kV

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. ontleding (Imax) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	18 mm
Diepte	45 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN TT
--------------	----------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2
---------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja