



SPN013

SPD Moduł wymienny T2 MOV 1P sieć IT I_n=20kA U_p≤2kV

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
Ciągłe napięcie robocze U _C zgodnie z IEC 61643-1	440 V
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	2 kV
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	2 kV
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	2 kV

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	125 A
Maks. rozładowanie (I _{max}) L-N (PEN)/N-PE	40 kA

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	45 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 60 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	IT TN TT
--------------	----------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T2
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------