



SPN043N

Utbytespatron till SPN4xx

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	255 V
Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,50 kV
Spänningsskyddsnivå Up L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	1,50 kV
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1000 V
Märkspänning	230 - 400 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	3 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	25 A
Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	8 kA

Dimensioner

Höjd	73 mm
Bredd	36 mm
Djup	90 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Anslutning

Indikering	Optisk
------------	--------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Standarder

Kravklass IEC 61643	T3
---------------------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------