



SPN801

Overspanningsbeveiliging 4-polig type I+II 100 kA TN-S

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S TT
--------------	------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
-------------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	95,2 mm
Breedte	142,4 mm
Diepte	67 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	End of life indicator
-------------	-----------------------