



HWY033H

**ACB HW Podnapięciowy UV modul opóźnienia 200-250V AC (UVTC)**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 0,6 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie sterowania AC | 200 - 250 V |
|------------------------|-------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|