



TH210



IP-/KNX-router

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Ja
-----------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	2
-------------------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	RJ45
-----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Netspanning-aansluiting via aansluitklemmen Met RJ45-aansluiting voor ethernet/IP-netwerken
---------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja