



LVZWB300

Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 300/5A 5VA Klasse 0,5S CH

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

0,5 S

Leistung

Leistung

5 VA

Abmessungen

Höhe

136.20 mm

Breite

99 mm

Tiefe

204 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp

Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz

50 - 50 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 75 °C

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

300 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A