



LF304PV

**Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 4 A**

**Características técnicas**

**Fusible**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Características del fusible | gPV       |
| Tamaño del fusible          | 10.3 x 38 |

**Corriente eléctrica**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Corriente nominal asignada | 4 A |
|----------------------------|-----|

**Potencia**

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 1,84 W |
|--------------------------------------------------------------|--------|

**Principales características eléctricas**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-1 | 30 kA |
|-----------------------------------------------|-------|

**Tensión**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tipo de alimentación de tensión | CC            |
| Tensión nominal                 | 1000 - 1000 V |

**Arquitectura**

|       |   |
|-------|---|
| Curva | C |
|-------|---|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Sin halógenos  | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |