



TYFS120_AVANT

Interface KNX/IP

Características técnicas

Equipo

Servidor web	No
--------------	----

Tensión

Tensión de empleo	24 - 24 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CC

Configuración

Modo de configuración posible	ETS
-------------------------------	-----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Equipo

Número de canales	8
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Número de unidades en ancho	1
-----------------------------	---

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	RJ45
------------------------------------	------

Texto

Tipo de conexión	Conexión de tensión de servicio mediante borne de conexión Con conexión RJ45 para Ethernet y redes IP
------------------	--

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí