



SPN517

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Spänning

Märkdriftspänning U _e	230 - 400 V
Kontinuerlig driftspänning U _c enligt IEC 61643-1	440 V
Spänningsskyddsnivå U _p enligt IEC 61643-1	2 kV
Spänningsskyddsnivå U _p L-PE/N-PE enligt IEC 61643-11	2 kV
Spänningsnivå U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1500 V

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	125 A
Max. urladdningsström (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	95 mm
Djup	60 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 60 °C
------------------	-------------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	IT
------------	----

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2
---------------------	----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3,60 - 3,60 Nm
-----------------------------	----------------