



SPN080

SPD Moduł wymienny T1 kombinowany 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) $I_{imp}=25kA$ $U_p \leq 1,5kV$

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TT TN
--------------	----------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1 T2
-------------------------	----------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE	25 kA
---	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 60 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	46,6 mm
Szerokość	35,5 mm
Głębokość	59,4 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Optyczny
-----------------------	----------