



6765096015



Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, Q.x, červená sametová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Červená
Kód RAL	3003
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Duroplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení	Integrovaná kontrolní světlo provozu
---------------------------------------	--------------------------------------

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ano

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystém

Vhodné pro

Berker Q.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano